



**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3453.500**

**Клемма подключения**

Состояние: 06.03.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3453.500 - Клемма подключения

Для подключения круглых проводников и гибких медных шин.

## Функции

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Арт. №                               | SV 3453.500  |
| Описание продукта                    | Для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин.  |
| Материал                             | Листовая сталь   |
| Поверхность                          | Оцинкованная, пассивированная  |
| Клемма для гибких медных шин (Ш x В) | 16,5 x 15 мм   |
| Указание                             | При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил                                  |
| Подключение проводов                 | 35 - 70 мм <sup>2</sup>  |
| Для толщины шин                      | 5 мм   |
| Упаковка                             | 15 шт.   |
| Вес нетто                            | 1,515 kg   |
| Gross weight                         | 1,62 kg  |
| PCF per pack (cradle-to-gate)        | 6,4 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Note on PCF category                 | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД                            | 85369010   |
| ETIM 9                               | EC000001   |
| ETIM 8                               | EC000001   |
| ECLASS 8.0                           | 27141146   |
| Описание продукта                    | SV клемма для подключения провода, 35-70 мм <sup>2</sup> , размеры клеммы ШВ: 16,5x15 мм, для толщины шин 5 мм |

# Одобрения

---

Одобрения

UR + C-UR (recognized)

---

Объяснения

Декларация о соответствии

Декларация о соответствии UK