
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





SV 3456.500 Клемма подключения

Состояние: 07.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 3456.500 - Клемма подключения

Для подключения круглых проводников и гибких медных шин.

Функции

| Арт. № | SV 3456.500 |
|---|---|
| Описание продукта | Для непосредственного подключения круглых проводов и гибких медных шин. |
| Материал | Листовая сталь |
| Поверхность | Оцинкованная, пассивированная |
| Клемма для гибких медных шин (Ш x B) | 8 х 8 мм |
| Указание | При применении многопроволочных проводов следует использовать наконечники жил |
| Подключение проводов | 2,5 - 16 мм² |
| Для толщины шин | 10 мм |
| Упаковка | 15 шт. |
| Вес нетто | 0.405 |
| Gross weight | 0.45 |
| PCF per pack (cradle-to-gate) | 1,7 kg CO2 eq (Cat B) |
| Note on PCF category | Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight approximately calculated and self-declared |
| Код ТНВЭД | 85369010 |
| EAN | 4028177042742 |
| ETIM 9 | EC000001 |
| ETIM 8 | EC000001 |
| ECLASS 8.0 | 27141146 |
| | |

© Rittal 2025

Одобрения

| Одобрения | UR + C-UR (recognized) |
|------------|------------------------------|
| Объяснения | Декларация о соответствии |
| | Декларация о соответствии UK |

© Rittal 2025 3