


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3525.010

Шины специальной формы PLS E-Cu

Состояние: 30.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3525.010 - Шины специальной формы PLS E-Cu

Длина от 495 до 2400 мм.



Функции

Арт. №	SV 3525.010
Материал	E-Cu
Толщина шины	5 мм
Номинальный ток (макс.)	684 А
Указание	Могут быть индивидуально укорочены
Сечение	300 мм ²
Тип шин	Шины E-Cu
Подходит для шинной системы	PLS 800
Подходит для арт. №	9341.000 9341.050
Размер	Длина: 895 мм
Подходит для	Ширина: = 1.000 мм
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	6,57 kg

Функции

Gross weight	6,88 kg
Доля меди (кг / штук)	2,32
Код ТНВЭД	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Описание продукта	SV шина специальной формы PLS E-Cu, L: 895 мм, PLS 800, толщина шины 5 мм, сечение шины 300 мм ²

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK