

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3528.010**

**Шины специальной формы PLS E-Cu**



Состояние: 29.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))



FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 3528.010 - Шины специальной формы PLS E-Cu

Длина от 495 до 2400 мм.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 3528.010
Материал	E-Cu
Толщина шины	10 мм
Сечение	900 мм <sup>2</sup>
Указание	Могут быть индивидуально укорочены
Тип шин	Шины E-Cu
Подходит для шинной системы	PLS 1600
Подходит для арт. №	9342.000 9342.004 9342.050
Размер	Длина: 895 мм
Подходит для	Ширина: = 1.000 мм
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	21.72

## ФУНКЦИИ

---

Gross weight	21.72
Доля меди (кг / штук)	7.24
Код ТНВЭД	74071000
EAN	4028177504011
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECCLASS 8.0	27370303

---

## Одобрения

---

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK

---