

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 3529.000**

**Шины специальной формы PLS E-Cu**

Состояние: 13.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3529.000 - Шины специальной формы PLS E-Cu

Длина от 495 до 2400 мм.



## Функции

Арт. №	SV 3529.000
Материал	E-Cu
Толщина шины	10 мм
Номинальный ток (макс.)	1 368 A
Сечение	900 мм <sup>2</sup>
Указание	Могут быть индивидуально укорочены
Тип шин	Шины E-Cu
Подходит для шинной системы	PLS 1600
Подходит для арт. №	9342.000 9342.004 9342.050
Размер	Длина: 1.095 мм
Подходит для	Ширина: = 1.200 мм
Упаковка	3 шт.

## Функции

Вес нетто	26,58 kg
Gross weight	26,58 kg
Доля меди (кг / штук)	8,86
Код ТНВЭД	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Описание продукта	SV шина специальной формы PLS E-Cu, L: 1095 мм, PLS 1600, толщина шины 10 мм, сечение шины 900 мм <sup>2</sup>

## Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK