
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






SV 3582.020 Шины CUPONAL

Состояние: 01.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



SV 3582.020 - Шины CUPONAL

Алюминиевые шины с медным покрытием.



Функции

Арт. №	SV 3582.020	
Описание продукта	Алюминиевые шины, с медным покрытием, пригодные для монтажа шинных систем с держателями шин 9340.000/9340.050.	
Материал	Алюминий Медь	
Длина	2 400 мм	
Номинальный ток макс.	235 A	
Указание	Номинальный ток определяется при температуре шины 65°C температуре окружающей среды 35°C Диаграмма корректировочного коэффициента согл. DIN 43 67 Могут быть индивидуально укорочены	
Стандарты	DIN EN 13 601	
Сечение	20 мм х 5 мм	
Размер	Длина: 2.400 мм	
Упаковка	6 шт.	
Вес нетто	4.5	
Gross weight	6.42	

© Rittal 2025

Функции

Доля меди (кг / штук)	0.35
Код ТНВЭД	74071000
EAN	4028177686557
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3