


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 3582.020

## Шины SUPONAL

Состояние: 10.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 3582.020 - Шины CUPONAL

Алюминиевые шины с медным покрытием.



## Функции

Арт. №	SV 3582.020
Описание продукта	Алюминиевые шины, с медным покрытием, пригодные для монтажа шинных систем с держателями шин 9340.000/9340.050.
Материал	Алюминий Медь
Номинальный ток макс.	235 А
Указание	Номинальный ток определяется при температуре шины 65 °С и температуре окружающей среды 35 °С Диаграмма корректировочного коэффициента согл. DIN 43 671 Могут быть индивидуально укорочены
Стандарты	DIN EN 13 601
Сечение	20 мм x 5 мм
Размер	Длина: 2.400 мм
Упаковка	6 шт.
Вес нетто	4,5 kg
Gross weight	6,1 kg
Доля меди (кг / штук)	0,35

## Функции

---

Код ТНВЭД	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Описание продукта	SV шина CUPONAL, ШВ: 20x5 мм, L: 2400 мм

---

## Одобрения

---

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---