



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3584.020

Шины CUPONAL


Состояние: 09.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3584.020 - Шины CUPONAL

Алюминиевые шины с медным покрытием.



ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 3584.020
Описание продукта	Алюминиевые шины, с медным покрытием, пригодные для монтажа шинных систем с держателями шин 9340.000/9340.050.
Материал	Алюминий Медь
Длина	2 400 мм
Номинальный ток макс.	328 А
Указание	Номинальный ток определяется при температуре шины 65 °С и температуре окружающей среды 35 °С Диаграмма корректировочного коэффициента согл. DIN 43 671 Могут быть индивидуально укорочены
Стандарты	DIN EN 13 601
Сечение	30 мм x 5 мм
Размер	Длина: 2.400 мм
Упаковка	6 шт.
Вес нетто	8.52
Gross weight	9

ФУНКЦИИ

Доля меди (кг / штук)	0.52
Код ТНВЭД	74071000
EAN	4028177686571
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---