



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3585.020

Шины CUPONAL


Состояние: 10.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

SV 3585.020 - Шины CUPONAL

Алюминиевые шины с медным покрытием.



ФУНКЦИИ

Арт. №	SV 3585.020
Описание продукта	Алюминиевые шины, с медным покрытием, пригодные для монтажа шинных систем с держателями шин 9340.000/9340.050.
Материал	Алюминий Медь
Длина	2 400 мм
Номинальный ток макс.	363 А
Указание	Номинальный ток определяется при температуре шины 65 °C и температуре окружающей среды 35 °C Диаграмма корректировочного коэффициента согл. DIN 43 671 Могут быть индивидуально укорочены
Стандарты	DIN EN 13 601
Сечение	20 мм x 10 мм
Размер	Длина: 2.400 мм
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	19.35
Доля меди (кг / штук)	0.7

ФУНКЦИИ

Код ТНВЭД 74071000

EAN 4028177686564

ETIM 9 EC001522

ETIM 8 EC001522

ECCLASS 8.0 27370303

Одобрения

Объяснения Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK