


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 3585.020

Шины SUPONAL

Состояние: 05.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 3585.020 - Шины CUPONAL

Алюминиевые шины с медным покрытием.



Функции

Арт. №	SV 3585.020
Описание продукта	Алюминиевые шины, с медным покрытием, пригодные для монтажа шинных систем с держателями шин 9340.000/9340.050.
Материал	Алюминий Медь
Номинальный ток макс.	363 А
Указание	Номинальный ток определяется при температуре шины 65 °C и температуре окружающей среды 35 °C Диаграмма корректировочного коэффициента согл. DIN 43 671 Могут быть индивидуально укорочены
Стандарты	DIN EN 13 601
Сечение	20 мм x 10 мм
Размер	Длина: 2.400 мм
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	6,3 kg
Gross weight	6,5 kg
Доля меди (кг / штук)	0,7

Функции

Код ТНВЭД	74071000
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303
Описание продукта	SV шина CUPONAL, ШВ: 20x10 мм, L: 2400 мм

Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии Декларация о соответствии UK
------------	---