
## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.






# SV 3585.020 Шины CUPONAL

Состояние: 01.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



#### SV 3585.020 - Шины CUPONAL

Алюминиевые шины с медным покрытием.



#### Функции

Арт. №	SV 3585.020
Описание продукта	Алюминиевые шины, с медным покрытием, пригодные для монтажа шинных систем с держателями шин 9340.000/9340.050.
Материал	Алюминий Медь
Длина	2 400 мм
Номинальный ток макс.	363 A
Указание	Номинальный ток определяется при температуре шины 65 °C и температуре окружающей среды 35 °C Диаграмма корректировочного коэффициента согл. DIN 43 671 Могут быть индивидуально укорочены
Стандарты	DIN EN 13 601
Сечение	20 мм х 10 мм
Размер	Длина: 2.400 мм
Упаковка	3 шт.
Вес нетто	19.35
Доля меди (кг / штук)	0.7

© Rittal 2025

### Функции

Код ТНВЭД	74071000
EAN	4028177686564
ETIM 9	EC001522
ETIM 8	EC001522
ECLASS 8.0	27370303

## Одобрения

Объяснения	Декларация о соответствии
	Декларация о соответствии UK

© Rittal 2025 3