


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 3659.191

Телескопические направляющие серверов

Состояние: 03.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



IT 3659.191 - Телескопические направляющие серверов для IT-шкафов и IT-корпусов

Обеспечивают оптимальную доступность серверов также в установленном состоянии.
Для серверов с макс. шириной 426 мм.



Функции

Арт. №	IT 3659.191
Исполнение	For 573.65 - 701.65 mm distance between levels
Описание продукта	Обеспечивают оптимальную доступность серверов также в установленном состоянии. Для серверов с макс. шириной 426 мм.
Материал	Листовая сталь
Нагрузочная способность	30 кг
Указание	Только в сочетании с L-образными профильными шинами
Подходит для	Тип корпуса: TS TS IT VX VX IT Глубина: = 800 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	2,82 kg
Gross weight	3,08 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)	6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared

Функции

Код ТНВЭД	73269098
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Описание продукта	Server telescopic slides for TS, TS IT, VX, VX IT, for depth 800 mm, extension piece: 573 mm, for servers max. 430 mm wide