


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



IT 3659.191

**Телескопические направляющие
серверов**

Состояние: 11.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

IT 3659.191 - Телескопические направляющие серверов для IT-шкафов и IT-корпусов

Обеспечивают оптимальную доступность серверов также в установленном состоянии. Для серверов с макс. шириной 426 мм.



ФУНКЦИИ

Арт. №	IT 3659.191
Исполнение	For 573.65 - 701.65 mm distance between levels
Описание продукта	Обеспечивают оптимальную доступность серверов также в установленном состоянии. Для серверов с макс. шириной 426 мм.
Материал	Листовая сталь
Нагрузочная способность	30 кг
Указание	Только в сочетании с L-образными профильными шинами
Подходит для	Тип корпуса: TS TS IT VX VX IT Глубина: = 800 мм
Упаковка	2 шт.
Вес нетто	2.82
Gross weight	3.08
PCF per pack (cradle-to-gate)	6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category	Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared

ФУНКЦИИ

Код ТНВЭД 73269098

EAN 4028177964938

ETIM 9 EC002620

ETIM 8 EC002620

ECLASS 8.0 27189261