## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# HD 4000.062 Командные панели HD

Состояние: 09.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### HD 4000.062 - Командные панели HD

Мониторы, ПК и прочие компоненты с дисплеем гигиенично и надежно защищены с помощью командной панели. Наклон крыши 30° предотвращает размещение предметов и позволяет быстро стекать жидкости.

#### Функции

Арт. №	HD 4000.062
Преимущества	Наклон крыши вперед 30°
	Монтажная пластина с регулировки высоты для экрана до 24"
	Регулируемый держатель для ЖК-мониторов с диагональю до
	24"
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
	Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
	Обзорное окно: поликарбонат
	Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
	Обзорное окно: поликарбонат
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA
	< 0,8 мкм
	Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый
	Дверь с обзорным окном и вставным уплотнением
	Навеска двери правая
	Держатель для настольного ЖК-монитора с креплением VESA
	75/100
Опции	без обзорного окна
	Монтажная панель вместо монтажной платы
	Вырез для сенсорной панели вместо обзорного окна
	Полка для клавиатуры HD
Размер	Ширина: 810 мм
	Высота спереди: 692 мм
	Высота сзади: 848 мм
	Глубина: 266 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 535 мм
	Высота обзорного окна: 325 мм

© Rittal 2025

## Функции

Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала двери	2 мм
Protection category NEMA	NEMA 4X
ІК-код	IK08
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	33.2
Gross weight	33.2
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177709539
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3