


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062

Командные панели HD

Состояние: 05.02.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



FRIEDHELM LOH GROUP

HD 4000.062 - Командные панели HD

Мониторы, ПК и прочие компоненты с дисплеем гигиенично и надежно защищены с помощью командной панели. Наклон крыши 30° предотвращает размещение предметов и позволяет быстро стекать жидкости.

ФУНКЦИИ

Арт. №	HD 4000.062
Преимущества	Наклон крыши вперед 30° Монтажная пластина с регулировки высоты для экрана до 24" Регулируемый держатель для ЖК-мониторов с диагональю до 24"
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) Обзорное окно: поликарбонат Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 Обзорное окно: поликарбонат
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый Дверь с обзорным окном и вставным уплотнением Навеска двери правая Держатель для настольного ЖК-монитора с креплением VESA 75/100
Опции	без обзорного окна Монтажная панель вместо монтажной платы Вырез для сенсорной панели вместо обзорного окна Полка для клавиатуры HD
Размер	Ширина: 810 мм Высота спереди: 692 мм Высота сзади: 848 мм Глубина: 266 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 535 мм Высота обзорного окна: 325 мм

ФУНКЦИИ

Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала двери	2 мм
Protection category NEMA	NEMA 4X
IK-код	IK08
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	33.2
Gross weight	33.2
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177709539
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101