


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.062

Командные панели HD

Состояние: 04.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.062 - Командные панели HD

Мониторы, ПК и прочие компоненты с дисплеем гигиенично и надежно защищены с помощью командной панели. Наклон крыши 30° предотвращает размещение предметов и позволяет быстро стекать жидкости.

Функции

| | |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Арт. № | HD 4000.062 |
| Преимущества | Наклон крыши вперед 30° Монтажная пластина с регулировки высоты для экрана до 24" Регулируемый держатель для ЖК-мониторов с диагональю до 24" |
| Материал | Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) Обзорное окно: поликарбонат Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 Обзорное окно: поликарбонат |
| Поверхность | Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010) |
| Комплект поставки | Корпус полностью закрытый Дверь с обзорным окном и вставным уплотнением Навеска двери правая Держатель для настольного ЖК-монитора с креплением VESA 75/100 |
| Опции | без обзорного окна Монтажная панель вместо монтажной платы Вырез для сенсорной панели вместо обзорного окна Полка для клавиатуры HD |
| Размер | Ширина: 810 мм Высота спереди: 692 мм Высота сзади: 848 мм Глубина: 266 мм |
| Visible area | Ширина обзорного окна: 535 мм Высота обзорного окна: 325 мм |

Функции

| | |
|---------------------------|----------|
| Толщина материала корпуса | 1,5 мм |
| Толщина материала двери | 2 мм |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| IK-код | IK08 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 33,2 kg |
| Gross weight | 33,2 kg |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |