


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.064

Корпус для принтера HD

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.064 - Корпус для принтера HD

Корпус с гигиеничным дизайном для установки принтеров или других компонентов ПК на производстве

Функции

Арт. №	HD 4000.064
Преимущества	Для гигиеничного и безопасного размещения принтеров на производстве Комбинируется с командной панелью HD для создания полноценного шкафа для ПК Выдвижная приборная полка с регулировкой по высоте для быстрого доступа к принтеру, например, для замены расходных материалов
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 Приборная полка: Листовая сталь, окрашенная
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый Дверь со вставным уплотнением Навеска двери правая, меняется на левую Приборная полка
Опции	Без боковых шин Без приборной полки С монтажной панелью Опорная рама HD с регулировочными ножками
Размер	Ширина: 810 мм Высота спереди: 863 мм Высота сзади: 888 мм Глубина: 496 мм
Толщина материала корпуса	1,5 мм
Толщина материала двери	2 мм

Функции

Степень защиты IP согл. EN 60529	IP 66
----------------------------------	-------

Упаковка	1 шт.
----------	-------

Вес нетто	54,2 kg
-----------	---------

Gross weight	54,2 kg
--------------	---------

PCF per pack (cradle-to-gate)	193,59
-------------------------------	--------

Код ТНВЭД	94032080
-----------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ETIM 8	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------