


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.075

Корпуса для огнетушителей HD

Состояние: 23.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.075 - Корпуса для огнетушителей HD

Важное аварийное оборудование легко доступно и гигиенично защищено - корпус для огнетушителя можно разместить непосредственно в промышленных условиях

Функции

Арт. №	HD 4000.075
Преимущества	Гигиеничное и защищенное от воды хранение огнетушителей Экономия времени и средств благодаря возможности простой и эффективной мойки Простое извлечение огнетушителя одной рукой благодаря поворотной ручке Быстрый контроль состояния благодаря встроенной обзорной двери
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Ручка и замок: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Обзорное окно: поликарбонат Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый Дверь с обзорным окном и вставным уплотнением Сменная навеска двери Поворотная ручка с 3-точечной системой замков
Размер	Ширина: 390 мм Высота спереди: 840 мм Высота сзади: 1.010 мм Глубина: 300 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 170 мм Высота обзорного окна: 670 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	20 kg
Gross weight	22 kg

Функции

PCF per pack (cradle-to-gate)	70,94
-------------------------------	-------

Код ТНВЭД	94032080
-----------	----------

ETIM 9	EC000261
--------	----------

ETIM 8	EC000261
--------	----------

ECLASS 8.0	27180101
------------	----------

Одобрения

Объяснения	PCF-declaration
------------	-----------------