Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 4000.075 Корпуса для огнетушителей HD

Состояние: 16.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



HD 4000.075 - Корпуса для огнетушителей HD

Важное аварийное оборудование лагко доступно и гигиенично защищено - корпус для огнетушителя можно разместить непосредственно в промышленных условиях

Функции

Арт. №	HD 4000.075
Преимущества	Гигиеничное и защищенное от воды хранение огнетушителей Экономия времени и средств благодаря возможности простой и эффективной мойки
	Простое извлечение огнетушителя одной рукой благодаря поворотной ручке
	Поворотной ручке Быстрый контроль состояния благодаря встроенной обзорной двери
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
	Ручка и замок: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
	Обзорное окно: поликарбонат
	Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA
	< 0,8 MKM
	Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Корпус полностью закрытый
	Дверь с обзорным окном и вставным уплотнением
	Сменная навеска двери
	Поворотная ручка с 3-точечной системой замков
Размер	Ширина: 390 мм
	Высота спереди: 840 мм
	Высота сзади: 1.010 мм
	Глубина: 300 мм
Visible area	Ширина обзорного окна: 170 мм
	Высота обзорного окна: 670 мм
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	20
Gross weight	22

© Rittal 2025

Функции

Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177918948
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3