#### Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





# HD 4000.081 Обзорное окно HD

Состояние: 21.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



## HD 4000.081 - Обзорное окно HD

Для защиты кнопок или дисплея.

#### Функции

Арт. №	HD 4000.081
Описание продукта	Для защиты кнопок или дисплея.
Преимущества	Большое поле обзора
	Переход между обзорным окном и рамой без зазоров
	Наружный шарнир
	Просто открывается поворотной ручкой без ключа
Материал	Рама: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
	Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
	Обзорное окно: поликарбонат
Комплект поставки	Вкл. 2 шарнира
	Вкл. поворотную ручку
	Вкл. крепежный материал
Visible area	Ширина обзорного окна: 212 мм
	Высота обзорного окна: 90 мм
Размер	Ширина: 330 мм
	Высота: 190 мм
	Глубина: 65 мм
Подходит для	Тип корпуса: Компактный распределительный шкаф НС
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
ІК-код	IK08
Возможности монтажа	Для монтажа на поверхностях
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 12
	Type 13
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	1.83

© Rittal 2025

### Функции

Gross weight	1.891
Код ТНВЭД	39252000
EAN	4028177985148
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204

© Rittal 2025 3