


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## HD 4000.082

## Обзорное окно HD

Состояние: 11.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# HD 4000.082 - Обзорное окно HD

Для защиты кнопок или дисплея.

## Функции

Арт. №	HD 4000.082
Описание продукта	Для защиты кнопок или дисплея.
Преимущества	Большое поле обзора Переход между обзорным окном и рамой без зазоров Наружный шарнир Просто открывается поворотной ручкой без ключа
Материал	Рама: Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 Обзорное окно: поликарбонат
Комплект поставки	Вкл. 2 шарнира Вкл. поворотную ручку Вкл. крепежный материал
Visible area	Ширина обзорного окна: 352 мм Высота обзорного окна: 185 мм
Размер	Ширина: 470 мм Высота: 290 мм Глубина: 65 мм
Подходит для	Тип корпуса: Компактный распределительный шкаф HD
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 55
ИК-код	IK08
Возможности монтажа	Для монтажа на поверхностях
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 12 Type 13
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	2,84 kg

## Функции

Gross weight	2,896 kg
Код ТНВЭД	39252000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Описание продукта	HD viewing window, with T handle, WxH: 470x290 mm, stainless steel, 1.4301