## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# HD 4000.240 Регулировочные ножки HD

Состояние: 14.07.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### HD 4000.240 - Регулировочные ножки HD

Регулировочные ножки HD для минимизации времени мойки и благодаря закрытой резьбе, обеспечивают выравнивание неровностей пола с наклоном до 10° благодаря мягкой опорной поверхности.

#### Функции

Арт. №	HD 4000.240
Исполнение	без крепления к полу
Преимущества	Минимизация времени чистки благодаря полностью закрытой и постоянно уплотненной резьбе
	Выравнивание наклона пола до 10° благодаря подвижному основанию ножки
	Возможно соединение в линейку даже при неровностях пола благодаря большому диапазону регулировки
	Certification to 3-A Sanitary Standards
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал и уплотнения
Нагрузочная способность	Макс. 7000 Н статическая нагрузка на регулировочную ножку
Размер	Резьба: М12
Подходит для	Тип корпуса: Компактный распределительный шкаф HD VX
	VX VX SE
	TS
Диапазон регулировки	122 - 175 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	2
Gross weight	2.342
Код ТНВЭД	73181900
EAN	4028177707641
ETIM 9	EC002622

© Rittal 2025

## Функции

ETIM 8	EC002622
ECLASS 8.0	27189263

© Rittal 2025 3