

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.240

Регулируемые ножки HD

Состояние: 08.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.240 - Регулировочные ножки HD

Регулировочные ножки HD для минимизации времени мойки и благодаря закрытой резьбе, обеспечивают выравнивание неровностей пола с наклоном до 10° благодаря мягкой опорной поверхности.

Функции

| | |
|-------------------------|--|
| Арт. № | HD 4000.240 |
| Исполнение | без крепления к полу |
| Преимущества | Минимизация времени чистки благодаря полностью закрытой и постоянно уплотненной резьбе Выравнивание наклона пола до 10° благодаря подвижному основанию ножки Возможно соединение в линейку даже при неровностях пола благодаря большому диапазону регулировки Certification to 3-A Sanitary Standards |
| Материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| Комплект поставки | Вкл. крепежный материал и уплотнения |
| Нагрузочная способность | Макс. 7000 Н статическая нагрузка на регулировочную ножку |
| Размер | Резьба: M12 |
| Подходит для | Тип корпуса: Компактный распределительный шкаф HD VX VX SE TS |
| Диапазон регулировки | 122 - 175 мм |
| Упаковка | 4 шт. |
| Вес нетто | 2 kg |
| Gross weight | 2,342 kg |
| Код ТНВЭД | 73181900 |
| ETIM 9 | EC002622 |
| ETIM 8 | EC002622 |

Функции

ECLASS 8.0

27189263

Описание продукта

HD регулировочная ножка, без крепления к полу, нержавеющая сталь, 1.4301