

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.250

Регулировочные ножки HD

Состояние: 07.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.250 - Регулировочные ножки HD

Регулировочные ножки HD для минимизации времени мойки и благодаря закрытой резьбе, обеспечивают выравнивание неровностей пола с наклоном до 10° благодаря мягкой опорной поверхности.

Функции

Арт. №	HD 4000.250
Исполнение	с креплением к полу
Преимущества	Минимизация времени чистки благодаря полностью закрытой и постоянно уплотненной резьбе Выравнивание наклона пола до 10° благодаря подвижному основанию ножки Возможно соединение в линейку даже при неровностях пола благодаря большому диапазону регулировки Certification to 3-A Sanitary Standards
Материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Комплект поставки	Вкл. крепежный материал и уплотнения
Нагрузочная способность	Макс. 7000 Н статическая нагрузка на регулировочную ножку
Размер	Резьба: M12
Подходит для	Тип корпуса: Компактный распределительный шкаф HD VX VX SE TS
Диапазон регулировки	122 - 175 мм
Упаковка	4 шт.
Вес нетто	2,4 kg
Gross weight	2,5 kg
Код ТНВЭД	73181900
ETIM 9	EC002622
ETIM 8	EC002622

Функции

ECLASS 8.0

27189263

Описание продукта

HD регулировочная ножка, с креплением к полу, нержавеющей сталь, 1.4301