


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.285

Крупногабаритный шкаф

Состояние: 05.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.285 - Крупногабаритный шкаф HD

Системный шкаф HD представляет собой гибкое, соединяемое в линейку решение для областей с высокими требованиями по гигиене, в которых необходимы частые мойки. Шкаф со стандартной монтажной VX и элементами замка внутри контура уплотнения наилучшим образом оборудуется комплектующими HD.



Функции

Арт. №	HD 4000.285
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 Монтажная панель: листовая сталь
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Рама шкафа с приваренной задней стенкой-панелью основания Дверь со вставным уплотнением Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую Монтажная панель Разделительная перемычка на винтах
Опции	Опорная рама HD с регулировочными ножками
Размер	Ширина: 1.200 мм Высота: 1.800 мм Глубина: 500 мм

Функции

Размеры монтажной панели (Ш x В)	1.099 мм x 1.696 мм
Угол открытия двери	125°
ИК-код	IK08
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4X Type 12
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	148 kg
Gross weight	149 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Описание продукта	HD system enclosure, WHD: 1200x1800x500mm, stainless, with mounting plate, two doors

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------