Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





HD 4000.285 Крупногабаритный шкаф

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



HD 4000.285 - Крупногабаритный шкаф HD

Системный шкаф HD представляет собой гибкое, соединяемое в линейку решение для областей с высокими требованиями по гигиене, в которых необходимы частые мойки. Шкаф со стандартной монтажной VX и элементами замка внутри контура уплотнения наилучшим образом оборудуется комплектующими HD.



Функции

| Арт. № | HD 4000.285 |
|-------------------|---|
| Материал | Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 Монтажная панель: листовая сталь |
| Поверхность | Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм |
| | Монтажная панель: оцинкованная |
| | Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010) |
| Комплект поставки | Рама шкафа с приваренной задней стенкой-панелью |
| | основания |
| | Дверь со вставным уплотнением |
| | Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на |
| | левую Монтажная панель |
| | Разделительная перемычка на винтах |
| Опции | Опорная рама HD с регулировочными ножками |
| Размер | Ширина: 1.200 мм |
| | Высота: 1.800 мм |
| | Глубина: 500 мм |

© Rittal 2025 2

Функции

| Размеры монтажной панели (Ш x B) | 1.099 мм х 1.696 мм |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Угол открытия двери | 125° |
| ІК-код | IK08 |
| Основной материал | Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) |
| Степень защиты IP согл. МЭК 60 529 | IP 66 IP X9 |
| Protection category NEMA | NEMA 4X |
| Type rating согл. UL 50E | Type 1 Type 3R Type 4X Type 12 |
| Упаковка | 1 шт. |
| Вес нетто | 148 |
| Gross weight | 149 |
| Код ТНВЭД | 94032080 |
| EAN | 4028177967960 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ETIM 8 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |

Одобрения

| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|
| одоорсиил | or . a or (noted) |

© Rittal 2025 3