## Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.





# HD 4000.885 Крупногабаритный шкаф

Состояние: 20.10.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



### HD 4000.885 - Крупногабаритный шкаф HD

Системный шкаф HD представляет собой гибкое, соединяемое в линейку решение для областей с высокими требованиями по гигиене, в которых необходимы частые мойки. Шкаф со стандартной монтажной VX и элементами замка внутри контура уплотнения наилучшим образом оборудуется комплектующими HD.



#### Функции

Арт. №	HD 4000.885
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
	Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L)
	Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600
	Монтажная панель: листовая сталь
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA
	< 0,8 мкм
	Монтажная панель: оцинкованная
	Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Рама шкафа с приваренной задней стенкой-панелью
	основания
	Дверь со вставным уплотнением
	Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на
	левую
	Монтажная панель
Опции	Опорная рама HD с регулировочными ножками
Размер	Ширина: 800 мм
	Высота: 1.800 мм
	Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x B)	699 мм х 1.696 мм

© Rittal 2025 2

## Функции

Угол открытия двери	125°
ІК-код	IK08
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Степень защиты ІР согл. МЭК 60	IP 66
529	IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating согл. UL 50E	Type 1
	Type 3R
	Type 4X
	Type 12
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	96
Gross weight	97.5
Код ТНВЭД	94032080
EAN	4028177693593
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)