

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



HD 4000.885

Крупногабаритный шкаф

Состояние: 18.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



HD 4000.885 - Крупногабаритный шкаф HD

Системный шкаф HD представляет собой гибкое, соединяемое в линейку решение для областей с высокими требованиями по гигиене, в которых необходимы частые мойки. Шкаф со стандартной монтажной VX и элементами замка внутри контура уплотнения наилучшим образом оборудуется комплектующими HD.



Функции

Арт. №	HD 4000.885
Материал	Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304) Замочный вкладыш HD: нержавеющая сталь 1.4404 (AISI 316L) Уплотнение: силикон, согласно FDA 21 CFR 177.2600 Монтажная панель: листовая сталь
Поверхность	Корпус и дверь: шлифовка, зерно 400, шероховатость RA < 0,8 мкм Монтажная панель: оцинкованная Уплотнение: имеет синий цвет (RAL 5010)
Комплект поставки	Рама шкафа с приваренной задней стенкой-панелью основания Дверь со вставным уплотнением Навеска двери у однодверных шкафов правая, меняется на левую Монтажная панель
Опции	Опорная рама HD с регулировочными ножками
Размер	Ширина: 800 мм Высота: 1.800 мм Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)	699 мм x 1.696 мм

Функции

Угол открытия двери	125°
ИК-код	IK08
Основной материал	Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Степень защиты IP согл. МЭК 60529	IP 66 IP X9
Protection category NEMA	NEMA 4X
Type rating согл. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4X Type 12
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	96 kg
Gross weight	97,5 kg
Код ТНВЭД	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------