

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.150

## МОНТАЖНЫЙ СТОЛ

Состояние: 08.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.150 - Монтажный стол

Монтажные столы представляют собой передвижные, наклоняемые и регулируемые по высоте столы для комплектации монтажных панелей и корпусов.

## Функции

Арт. №	AS 4050.150
Исполнение	150 MN (ручная регулировка наклона)
Описание продукта	Монтажные столы представляют собой передвижные, наклоняемые и регулируемые по высоте столы для комплектации монтажных панелей и корпусов.
Преимущества	Обеспечивает эргономичную и комфортную работу Индивидуально размещается на производстве, так как не зависит от сети питания Минимальное занимаемое место при неиспользовании Простое перемещение благодаря четырем роликам с фиксаторами Удобная фиксация монтажных панелей с помощью быстросействующего фиксатора
Технические характеристики	Регулировка наклона ок. 0 – 80°
Комплект поставки	Монтажный стол 1 компл. зажимной блок нижний 1 компл. зажимной блок верхний
Указание	С расширением монтажного стола возможно увеличение обрабатываемой поверхности до 1900 x 1900 мм.
Размеры машины	Ширина: 1.400 мм Глубина: 1.250 мм
Dimensions support surface max.	Ширина: 1.110 мм Высота: 1.900 мм
Dimensions support surface min.	Ширина: 1.110 мм Высота: 1.230 мм
Нагрузочная способность	150 кг

## Функции

Рабочая высота	Working height (min.): 100 cm Working height (max.): 100 cm
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	123 kg
Gross weight	138 kg
Код ТНВЭД	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Описание продукта	Монтажный стол 150 MN, бесступенчато регулируется по вертикали/горизонтали шурупом или вручную

## Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии