


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.300 Монтажный стол

Состояние: 03.07.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.300 - Монтажный стол

Монтажные столы представляют собой передвижные, наклоняемые и регулируемые по высоте столы для комплектации монтажных панелей и корпусов.



Функции

Арт. №	AS 4050.300
Исполнение	300 ENH (электрическая регулировка наклона и высоты)
Описание продукта	Монтажные столы представляют собой передвижные, наклоняемые и регулируемые по высоте столы для комплектации монтажных панелей и корпусов.
Преимущества	Обеспечивает эргономичную и комфортную работу Индивидуально размещается на производстве, так как не зависит от сети питания Минимальное занимаемое место при неиспользовании Простое перемещение благодаря четырем роликам с фиксаторами Удобная фиксация монтажных панелей с помощью быстродействующего фиксатора
Технические характеристики	Регулировка наклона ок. 0 – 80°
Комплект поставки	Монтажный стол 1 компл. зажимной блок нижний 1 компл. зажимной блок верхний Зарядное устройство Аккумулятор
Указание	С расширением монтажного стола возможно увеличение обрабатываемой поверхности до 1900 x 1900 мм. For the USA, Canada, Central and South America and Japan, the multi-voltage power pack 4050.219 and connection adaptor 4050.222 are additionally required.

Функции

Размеры машины	Ширина: 1.400 мм Глубина: 1.250 мм
Dimensions support surface max.	Ширина: 1.110 мм Высота: 1.900 мм
Dimensions support surface min.	Ширина: 1.110 мм Высота: 1.230 мм
Нагрузочная способность	300 кг
Рабочая высота	Working height (min.): 80 cm Working height (max.): 110 cm
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	230 kg
Gross weight	250 kg
Код ТНВЭД	84279000
ETIM 9	EC002224
ETIM 8	EC002224
ECLASS 8.0	36659090
Описание продукта	Монтажный стол 300 ENH, бесступенчатая регулировка высоты/наклона двигателем с аккумулятором

Одобрения

Объяснения

Декларация о соответствии