


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.435

**Гильотина для резки кабельных
каналов MC125**

Состояние: 11.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.435 - Гильотина для резки кабельных каналов MC125

Для ручной резки кабельных каналов, с регулируемым упором для обрабатываемого материала. Анодированная поверхность с гравированной разметкой по миллиметровой и дюймовой шкале. Безопасная обработка благодаря встроенной защите пальцев. Для монтажа на верстак.



Функции

Арт. №	AS 4050.435
Описание продукта	Для ручной резки кабельных каналов, с регулируемым упором для обрабатываемого материала. Анодированная поверхность с гравированной разметкой по миллиметровой и дюймовой шкале. Безопасная обработка благодаря встроенной защите пальцев. Для монтажа на верстак.
Преимущества	Обеспечивает экономичную резку кабельных каналов Упрощение резки кабельных каналов по сравнению с отпиливанием вручную
Занимаемая площадь	Ширина: 1.332 мм Высота: 798 мм Глубина: 405 мм
Insertion height (max.)	28 мм

Функции

Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 мм
Макс. обрабатываемая ширина кабельного канала	125 мм
Обрабатываемый материал	Пластик
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	14,3 kg
Gross weight	15,43 kg
Код ТНВЭД	84778095
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290
Описание продукта	Гильотина для резки кабельных каналов MC 125 для ручной отрезки кабельных каналов и их крышек