Rittal - The System.

Faster – better – everywhere.





AS 4050.435

Гильотина для резки кабельных каналов MC125

Состояние: 01.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4050.435 - Гильотина для резки кабельных каналов MC125

Для ручной резки кабельных каналов, с регулируемым упором для обрабатываемого материала. Анодированная поверхность с гравированной разметкой по миллиметровой и дюймовой шкале. Безопасная обработка благодаря встроенной защите пальцев. Для монтажа на верстак.







Функции

Арт. №	AS 4050.435
Описание продукта	Для ручной резки кабельных каналов, с регулируемым упором для обрабатываемого материала. Анодированная поверхность с гравированной разметкой по миллиметровой и дюймовой шкале. Безопасная обработка благодаря встроенной защите пальцев. Для монтажа на верстак.
Преимущества	Обеспечивает экономичную резку кабельных каналов Упрощение резки кабельных каналов по сравнением с отпиливанием вручную
Занимаемая площадь	Ширина: 1.332 мм Высота: 798 мм Глубина: 405 мм
Insertion height (max.)	28 мм

© Rittal 2025 2

Функции

Machinable wall thickness of cable ducts (max.)	2,5 мм
Макс. обрабатываемая ширина кабельного канала	125 мм
Обрабатываемый материал	Пластик
Упаковка	1 шт.
Вес нетто	14.3
Gross weight	15.43
Код ТНВЭД	84778095
EAN	4028177930933
ETIM 9	EC002778
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	17139290

© Rittal 2025 3