


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.435**

**Гильотина для резки кабельных  
каналов MC125**

Состояние: 15.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.435 - Гильотина для резки кабельных каналов MC125

Для ручной резки кабельных каналов, с регулируемым упором для обрабатываемого материала. Анодированная поверхность с гравированной разметкой по миллиметровой и дюймовой шкале. Безопасная обработка благодаря встроенной защите пальцев. Для монтажа на верстак.



## ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4050.435
Описание продукта	Для ручной резки кабельных каналов, с регулируемым упором для обрабатываемого материала. Анодированная поверхность с гравированной разметкой по миллиметровой и дюймовой шкале. Безопасная обработка благодаря встроенной защите пальцев. Для монтажа на верстак.
Преимущества	Обеспечивает экономичную резку кабельных каналов Упрощение резки кабельных каналов по сравнению с отпиливанием вручную
Занимаемая площадь	Ширина: 1.332 мм Высота: 798 мм Глубина: 405 мм
Insertion height (max.)	28 мм

## ФУНКЦИИ

---

Machinable wall thickness of cable ducts (max.) 2,5 мм

---

Макс. обрабатываемая ширина кабельного канала 125 мм

---

Обрабатываемый материал Пластик

---

Упаковка 1 шт.

---

Вес нетто 14.3

---

Gross weight 15.43

---

Код ТНВЭД 84778095

---

EAN 4028177930933

---

ETIM 9 EC002778

---

ETIM 8 EC002778

---

ECCLASS 8.0 17139290