

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.732

Кабельный наконечник

Состояние: 12.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.732 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

Функции

| | |
|----------------------------|---|
| Арт. № | AS 4050.732 |
| Описание продукта | С пластиковой изоляционной втулкой. |
| Технические характеристики | Термостойкость 105 °С |
| Материал | Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен |
| Цвет | красный |
| Длина | 8 мм |
| AWG | 18 |
| Внутренний диаметр | 3 мм |
| Для сечения | 1 мм ² |
| Код цветов DIN | да |
| Указание | Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant. |
| Стандарты | АЕН DIN 46228 |
| Подходит для арт. № | 4051.205 4051.210 4050.452 |
| Форма поставки | россыпью |
| Упаковка | 500 шт. |
| Вес нетто | 0,5 kg |
| Gross weight | 0,5 kg |
| Код ТНВЭД | 85369010 |
| ETIM 9 | EC000005 |

Функции

| | |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC000005 |
|--------|----------|

| | |
|------------|----------|
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
|------------|----------|

| | |
|-------------------|---|
| Описание продукта | Кабельные наконечники для полуавтоматов для обжима и ручной обработки, 1 мм ² , красные, россыпью, 8мм |
|-------------------|---|

Одобрения

| | |
|-----------|--------------------------|
| Одобрения | UL + C-UL (listed) UR |
|-----------|--------------------------|