Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.733 Кабельный наконечник

Состояние: 04.11.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4050.733 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

Функции

| Арт. № | AS 4050.733 | |
|----------------------------|--|--|
| Описание продукта | С пластиковой изоляционной втулкой. | |
| Технические характеристики | Термостойкость 105 °C | |
| Материал | E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен | |
| Цвет | черный | |
| Длина | 8 мм | |
| AWG | 16 | |
| Внутренний диаметр | 3,5 мм | |
| Для сечения | 1,5 мм² | |
| Код цветов DIN | да | |
| Указание | Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant. | |
| Стандарты | AEH DIN 46228 | |
| Подходит для арт. № | 4051.205 4051.210 4050.452 | |
| Форма поставки | россыпью | |
| Упаковка | 500 шт. | |
| Вес нетто | 0.5 | |
| Gross weight | 0.058 | |
| Код ТНВЭД | 85369010 | |
| EAN | 4028177805019 | |

© Rittal 2025

Функции

| ETIM 9 | EC000005 | |
|------------|----------|--|
| ETIM 8 | EC000005 | |
| ECLASS 8.0 | 36659290 | |

Одобрения

| Одобрения | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|
| | UR |

© Rittal 2025 3