


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.733

Кабельный наконечник

Состояние: 05.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.733 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

Функции

Арт. №	AS 4050.733
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	черный
Длина	8 мм
AWG	16
Внутренний диаметр	3,5 мм
Для сечения	1,5 мм ²
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210 4050.452
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0,5 kg
Gross weight	0,058 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000005

Функции

ETIM 8	EC000005
--------	----------

ECLASS 8.0	36659290
------------	----------

Описание продукта	Кабельные наконечники для полуавтоматов для обжима и ручной обработки, 1,5 мм ² , черные, россыпью, 8мм
-------------------	--

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------