


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.733

Кабельный наконечник

Состояние: 22.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)



ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.733 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4050.733
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	черный
Длина	8 мм
AWG	16
Внутренний диаметр	3,5 мм
Для сечения	1,5 мм ²
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	AEH DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210 4050.452
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0.5
Gross weight	0.058
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177805019

ФУНКЦИИ

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

Одобрения

Одобрения UL + C-UL (listed)
UR