


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.734

## Кабельный наконечник

Состояние: 12.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.734 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

## Функции

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Арт. №                     | AS 4050.734   |
| Описание продукта          | С пластиковой изоляционной втулкой.   |
| Технические характеристики | Термостойкость 105 °С   |
| Материал                   | Е-Си, гальваническая оцинковка<br>Изоляционная втулка: полипропилен   |
| Цвет                       | синий   |
| Длина                      | 8 мм  |
| AWG                        | 14  |
| Внутренний диаметр         | 4,2 мм  |
| Для сечения                | 2,5 мм <sup>2</sup>   |
| Код цветов DIN             | да  |
| Указание                   | Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.<br>For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant. |
| Стандарты                  | АЕН DIN 46228   |
| Подходит для арт. №        | 4051.205<br>4051.210<br>4050.452  |
| Форма поставки             | россыпью  |
| Упаковка                   | 500 шт.   |
| Вес нетто                  | 0,5 kg  |
| Код ТНВЭД                  | 85369010  |
| ETIM 9                     | EC000005  |
| ETIM 8                     | EC000005  |

## Функции

---

ECLASS 8.0

36659290

---

Описание продукта

Кабельные наконечники для полуавтоматов для обжима и ручной обработки, 2,5 мм<sup>2</sup>, синий, россыпью, 8мм

## Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)  
UR