


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.737

Кабельный наконечник

Состояние: 13.05.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.737 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

Функции

Арт. №	AS 4050.737
Исполнение	для ручной обработки for Wire Terminal WT C fully automated wire processing machine
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	белый
Длина	12 мм
AWG	20
Внутренний диаметр	2,6 мм
Для сечения	0,5 мм ²
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210
Форма поставки	россыпью (10 комплектов по 100 шт.)
Упаковка	1 000 шт.
Вес нетто	1 kg
Gross weight	0,105 kg
Код ТНВЭД	85369010

Функции

ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Описание продукта	Кабельные наконечники для ручной обработки, 0,5 мм ² , белые, россыпью, 12мм, 10x100

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------