
Rittal – The System.

Faster - better - everywhere.





AS 4050.738 Кабельный наконечник

Состояние: 05.12.2025 (Источник: rittal.com/kz-ru)



AS 4050.738 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

Функции

Арт. №	AS 4050.738
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	серый
Длина	12 мм
AWG	18
Внутренний диаметр	2,8 мм
Для сечения	0,75 мм²
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	AEH DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210
Форма поставки	россыпью (10 комплектов по 100 шт.)
Упаковка	1 000 шт.
Вес нетто	1
Gross weight	1
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177805064
ETIM 9	EC000005

© Rittal 2025

Функции

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed)
	UR

© Rittal 2025 3