


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.740

## Кабельный наконечник

Состояние: 11.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.740 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.



## Функции

Арт. №	AS 4050.740
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	Е-Сп, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	черный
Длина	12 мм
AWG	16
Внутренний диаметр	3,5 мм
Для сечения	1,5 мм <sup>2</sup>
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210
Форма поставки	россыпью (10 комплектов по 100 шт.)
Упаковка	1 000 шт.

## Функции

---

Вес нетто	1 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Описание продукта	Кабельные наконечники для ручной обработки, 1,5мм <sup>2</sup> , черные, россыпью, 12мм, 10x100

## Одобрения

---

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------