


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.742

Кабельный наконечник

Состояние: 27.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.742 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

Функции

Арт. №	AS 4050.742
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	белый
Длина	8 мм
AWG	20
Внутренний диаметр	2,9 мм
Для сечения	0,5 мм ²
Код цветов DIN	да
Multinorm	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0,5 kg
Gross weight	0,5 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Функции

Описание продукта

Кабельные наконечники для полуавтоматов для обжима и ручной обработки, 0,5 мм², AWG 20, белые, россыпью, 8мм (широкий стержень)

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)
UR