

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.744

Кабельный наконечник

Состояние: 26.04.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.744 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.



Функции

Арт. №	AS 4050.744
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Сп, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	красный
Длина	8 мм
AWG	18
Внутренний диаметр	3,5 мм
Для сечения	1 мм ²
Код цветов DIN	да
Multinorm	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0,5 kg

Функции

Gross weight	0,5 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Описание продукта	Кабельные наконечники для полуавтоматов для обжима и ручной обработки, 1,0мм ² , AWG 18, красные, россыпью, 8мм (широкий стержень)

Одобрения

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------