



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.750

## Кабельный наконечник

Состояние: 10.07.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.750 - Кабельный наконечник на ленте

С пластиковой изоляционной втулкой.

## Функции

Арт. №	AS 4050.750
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	синий
Длина	8 мм
AWG	14
Внутренний диаметр	4,2 мм
Для сечения	2,5 мм <sup>2</sup>
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Форма поставки	на ленте
Упаковка	3 000 шт.
Вес нетто	3 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Описание продукта	Кабельные наконечники для полуавтоматов для обжима, 2,5 мм <sup>2</sup> , синие, на ленте, 8мм

# Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)

UR