


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AS 4050.752

## Кабельный наконечник

Состояние: 04.06.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.752 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

## Функции

Арт. №	AS 4050.752
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	серый
Длина	8 мм
AWG	26
Внутренний диаметр	1,5 мм
Код цветов Rittal	да
Для сечения	0,14 мм <sup>2</sup>
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0,5 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	ЕС000005
ETIM 8	ЕС000005
ECLASS 8.0	36659290
Описание продукта	Кабельные наконечники для ручной обработки, 0,14 мм <sup>2</sup> , AWG 26, 8 мм, серые, россыпью, 500 штук

# Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)

UR