



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.754

Кабельный наконечник

Состояние: 16.01.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

AS 4050.754 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4050.754
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	светло-голубой
Длина	8 мм
AWG	24
Внутренний диаметр	1,8 мм
Код цветов Rittal	да
Для сечения	0,25 мм ²
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	AEH DIN 46228
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0.5
Gross weight	0.026
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177815803
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005

ФУНКЦИИ

ECLASS 8.0

36659290

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)

UR