

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AS 4050.761

Кабельный наконечник

Состояние: 26.06.2026 (Источник: rittal.com/kz-ru)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4050.761 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

Функции

Арт. №	AS 4050.761
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	оранжевый
Длина	10 мм
AWG	20
Внутренний диаметр	2,6 мм
Код цветов Rittal	да
Для сечения	0,5 мм ²
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0,5 kg
Gross weight	0,042 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	ЕС000005
ETIM 8	ЕС000005

Функции

ECLASS 8.0

36659290

Описание продукта

Кабельные наконечники для ручной обработки, 0,5 мм², AWG 20, 10 мм, оранжевые, россыпью, 500 штук

Одобрения

Одобрения

UL + C-UL (listed)
UR