


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.766**

**Кабельный наконечник**

Состояние: 12.05.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4050.766 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

## Функции

Арт. №	AS 4050.766
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °С
Материал	Е-Си, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	белый
Длина	10 мм
AWG	18
Внутренний диаметр	2,8 мм
Код цветов Rittal	да
Для сечения	0,75 мм <sup>2</sup>
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	АЕН DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210 4050.452
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0,5 kg
Gross weight	0,049 kg
Код ТНВЭД	85369010
ETIM 9	EC000005

## Функции

---

ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Описание продукта	Кабельные наконечники для ручной обработки, 0,75 мм <sup>2</sup> , AWG 18, 10 мм, белый, россыпью, 500 штук

## Одобрения

---

Одобрения	UL + C-UL (listed) UR
-----------	--------------------------