


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.767**

**Кабельный наконечник**

Состояние: 10.01.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

# AS 4050.767 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4050.767
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	белый
Длина	12 мм
AWG	18
Внутренний диаметр	2,8 мм
Код цветов Rittal	да
Код цветов DIN	да
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	AEH DIN 46228
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0.5
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177999640
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Одобрения

---

Одобрения

UL + C-UL (listed)

UR