


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**AS 4050.769**

**Кабельный наконечник**

Состояние: 11.02.2026 (Источник: [rittal.com/kz-ru](http://rittal.com/kz-ru))

# AS 4050.769 - Кабельный наконечник россыпью

С пластиковой изоляционной втулкой.

## ФУНКЦИИ

Арт. №	AS 4050.769
Описание продукта	С пластиковой изоляционной втулкой.
Технические характеристики	Термостойкость 105 °C
Материал	E-Cu, гальваническая оцинковка Изоляционная втулка: полипропилен
Цвет	желтый
Длина	8 мм
AWG	18
Внутренний диаметр	3 мм
Код цветов Rittal	да
Для сечения	1 мм <sup>2</sup>
Указание	Сертификация UL в сочетании с соответствующими инструментами, например, автоматами для обжима кабеля. For bespoke advice, please contact your Rittal sales consultant.
Стандарты	AEH DIN 46228
Подходит для арт. №	4051.205 4051.210 4050.452
Форма поставки	россыпью
Упаковка	500 шт.
Вес нетто	0.5
Gross weight	0.049
Код ТНВЭД	85369010
EAN	4028177815742

## ФУНКЦИИ

---

ETIM 9 EC000005

---

ETIM 8 EC000005

---

ECLASS 8.0 36659290

## Одобрения

---

Одобрения UL + C-UL (listed)  
UR